



PHS-320

智能多功能酸度计

Product Introduction

产品特点

- 大屏幕真彩色TFT液晶显示，图表显示，菜单导航操作
- 智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能
- 10个样品ID号，10个人员ID号，具有GLP设置和查询功能，真正实现GLP功能管理
- 多参数测量，pH、mV、RelmV、ORP、ISE、T值
- 0.001pH/0.01mV高精度分辨率， $\geq 3 \times 10^{12} \Omega$ 高输入阻抗设计，满足样品稳定测量
- 可自动识别GB、Merck、DIN、NIST、欧洲、美国、日本7组33种pH标准液，一键校准，最多5点校准
- 仪器自动识别、校准，图表显示校准曲线和校准信息（校准点、校准日期和时间、溶液稳定和用斜率直接表达pH电极状况）
- ATC自动识别，自动/手动温度补偿
- 五种测量模式：实时、定时、自动快速、自动中速、自动慢速测量
- 独有的等电位功能，满足不同零电位电极使用
- 具有自诊断功能，判断主机工作状态和电极性能
- 时钟和日期双显示，显示当前时间，为数据记录功能提供时间基准
- 定时存储时间在(0-3600)秒内可调
- 通过GLP功能的有效管理，具有数据统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存；实现数据的导出、打印、删除等
- 选配专用电极，能精确的测量纯水、土壤、微量样品、粘度高和低离子浓度等98%样品
- RS232串口提供三种应用模式：
 - 1 连接微型打印机打印报告结果，有4种格式：简单格式、普通格式、GLP格式、自定义格式
 - 2 发送数据至电脑，进行数据管理：仪器可将存储的数据发送至电脑采集软件，可导出Excel文件、记事本文件等，方便用户对测量数据进行归档统计、分析、比较等操作
 - 3 双向传感控制功能

地址：四川省成都市成致路50号7栋4楼
电话：028-84438456 84438466
邮编：610052
微信公众号：方舟仪器
网站：www.fzchina.com



微信扫一扫



网站扫一扫

PHS-320


智能多功能酸度计

Product Introduction

技术参数

测量参数	pH	mV/RelmV/ORP	温度
仪器级别		0.001级	
测量范围	(-5.000~20.000)pH	(-2000.00~2000.00) mV	(-20.0~135.0) °C
分辨率	0.001/0.01/0.1pH (可调)	0.01/0.1/1mV (可调)	0.1°C
基本误差	±0.002pH±1个字	±0.02%FS±1个字	±0.2°C±1个字
重复性	0.001pH	----	----
稳定性	±0.002pH±1个字	----	----
校正点	可进行1/2/3/4/5点标定	可1点标定参照电位	----
缓冲液	JJG119(中国)METTLER TOLEDO(欧洲) METTLER TOLEDO(美国)Merck(德国) DIN19266/NIST(德国)DIN19267(德国) JISZ8802(日本)7组33种标准溶液	----	----
输入阻抗	≥3×10 ¹² Ω		
等电位调节范围	(-20.000~20.000)pH		
数据存储	内置存储器，海量数据存储(百万组)		
GLP标准	符合GLP标准	样品ID10个	人员ID10个
输入/输出	传感器接口：电极接口 温度接口 / 通讯接口RS232		
电源	通用电源 (DC9V, 500mA, 内正外负)		

独特的校准信息



详尽的校准数据以
图表显示曲线
有助于使用者正确
判断电极性能或校
准情况

打印报告格式任选

打印报告格式选择

简单格式

常规格式

GLP格式

自定义格式

